

ES APG 80 HEX 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Version	Sertissage hexagonal
Référence	1502640000
Type	ES APG 80 HEX 25
GTIN (EAN)	4050118310573
Qté.	1 pièce(s)

ES APG 80 HEX 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 350,5 g

Classifications

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Données de l'outil - sertissage

Section de cosse	nominal	25 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal	

Inserts de sertissage

Indice	10	Largeur de sertissage	12 mm
Largeur de sertissage en mm	12	Section sertissage aluminium	16
Section sertissage cuivre	25		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	