

**ES APG 80 HEX 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

**Fonctions additionnelles pour la série APG :**

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

**Informations générales de commande**

Version	Sertissage hexagonal
Référence	<a href="#">1502680000</a>
Type	ES APG 80 HEX 70
GTIN (EAN)	4050118310641
Qté.	1 pièce(s)

**ES APG 80 HEX 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 342,8 g

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

**Données de l'outil - sertissage**

Section de cosse	nominal	70 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal	

**Inserts de sertissage**

Indice	16	Largeur de sertissage	12 mm
Largeur de sertissage en mm	12	Section sertissage aluminium	50
Section sertissage cuivre	70		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	