

**ES APG 80 HEX 300**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

**Informations générales de commande**

Version	Sertissage hexagonal
Référence	<a href="#">1502750000</a>
Type	ES APG 80 HEX 300
GTIN (EAN)	4050118310962
Qté.	1 pièce(s)

## ES APG 80 HEX 300

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net	277 g	<a href="http://www.weidmueller.com">www.weidmueller.com</a>
-----------	-------	--

### Classifications

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

### Données de l'outil - sertissage

Section de cosse	nominal	300 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal	

### Inserts de sertissage

Indice	32	Largeur de sertissage	7 mm
Largeur de sertissage en mm	7	Section sertissage aluminium	240
Section sertissage cuivre	300		

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC [Lead 7439-92-1](#)

### Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)  
 Brochures