

ES APG 80 DIN 70**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Version	70mm ² , Sertissage à empreintes
Référence	1502890000
Type	ES APG 80 DIN 70
GTIN (EAN)	4050118310719
Qté.	1 pièce(s)

ES APG 80 DIN 70

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 349,4 g

Classifications

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Description du contact

Plage de sertissage, max. 70 mm²

Données de l'outil - sertissage

Section de cosse	nominal	70 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage à empreintes	

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	16 mm	Largeur de sertissage en mm	16
Section sertissage cuivre	70		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	