

LADEGERAET EPG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 1,5 Ah

Informations générales de commande

Version	
Référence	1509370000
Type	LADEGERAET EPG
GTIN (EAN)	4050118318630
Qté.	1 pièce(s)

LADEGERAET EPG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	178 mm	Profondeur (pouces)	7,008 inch
Hauteur	78 mm	Hauteur (pouces)	3,071 inch
Largeur	150 mm	Largeur (pouces)	5,905 inch
Poids net	512 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ECLASS 9.1	21-05-92-01
ECLASS 10.0	21-05-92-01	ECLASS 11.0	21-05-29-01
ECLASS 12.0	21-05-29-01		

Caractéristiques techniques

Consommation de puissance	90 W	Plage de tension	12 / 14.4 / 18 V
Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Temps de charge	0,5 h

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	