

## BUKO WM4 C BT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Connecteur débrochable photovoltaïque WM4 C

- un seul contact à sertir pour les câbles de 4 mm<sup>2</sup> et de 6 mm<sup>2</sup>
- Agrément TÜV selon la dernière norme DIN EN 50521
- Possibilité de charges par un courant nominal jusqu'à 35 A

### Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Connecteur, Femelle
Référence	<a href="#">1530670000</a>
Type	BUKO WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050 118335477
Qté.	100 pièce(s)

**BUKO WM4 C BT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 1,8 g

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	27-44-01-90	ECLASS 10.0	27-44-01-90
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">BPZL WM4C LANG</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>