

**IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

**Informations générales de commande**

Version	FrontCom, Set
Référence	<a href="#">1543680000</a>
Type	IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118348842
Qté.	1 pièce(s)
Produit de référence	<a href="#">1450520000</a> <a href="#">1450630000</a> <a href="#">1450730000</a> <a href="#">1019570000</a> <a href="#">1962840000</a> <a href="#">1450820000</a>

Date de création 20 mars 2023 19:34:14 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

## IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	134 mm	Profondeur (pouces)	5,276 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1,575 inch
Largeur	67 mm	Largeur (pouces)	2,638 inch
Poids net	493,15 g		

### Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92

### Caractéristiques générales

Couvercle du matériau	Polycarbonate PC		
Degré de protection	IP65, fermé		
Produit de référence	Cardinalité	1	
	Référence	<a href="#">IE-FC-SFP-KEY2</a>	
	Cardinalité	1	
	Référence	<a href="#">IE-FC-IP-PWB/2ST</a>	
	Cardinalité	1	
	Référence	<a href="#">IE-FC-IP-PWB-DE</a>	
	Cardinalité	1	
	Référence	<a href="#">IE-BI-USB-A</a>	
	Cardinalité	1	
	Référence	<a href="#">IE-BI-RJ45-C</a>	
Cardinalité	1		
Référence	<a href="#">IE-FC-PWPC</a>		
Structure du matériau	Zinc injecté sous pression		
Type de produit	Set		

### Données techniques

Cadre	Couvercle plastique, Verrouillable avec une clé	Courant nominal pour connecteur femelle	16 A
Impression	Incl. la plaquette fixe : « Pour maintenance uniquement », « USB », « Ethernet », « 230 V AC »	Inserts pour données	USB 2.0 A/A, Prolongateur RJ45 Cat.6 <sub>A</sub>
Inserts pour puissance	Femelle DE	Plaque d'insert	2x Données, 1x Puissance, Non blindé
Tension nominale pour connecteur femelle	250 V		

### Normes générales

Numéro de certificat (DNVGL) TAA000022B

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Date de création 20 mars 2023 19:34:14 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

## IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">GL_FrontCom</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Fiche de données**

**IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

