

WQB A/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Série W, Connexion transversale®, pour bornes, Nombre de pôles: 2 |
| Référence | 1578950000 |
| Type | WQB A/2 |
| GTIN (EAN) | 4008 190179557 |
| Qté. | 50 pièce(s) |

WQB A/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Profondeur | 2,5 mm | Profondeur (pouces) | 0,098 inch |
| Hauteur | 23,5 mm | Hauteur (pouces) | 0,925 inch |
| Largeur | 10,14 mm | Largeur (pouces) | 0,399 inch |
| Poids net | 0,56 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------|----------------|--|-------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 70 °C |
|-------------------------|----------------|--|-------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|--|-------------------------|------------------|-------|
| Instruction de montage | Passage, Montage direct | Type de fixation | Vissé |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non | | |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|----------|--------------|---------|------|
| Matériau | Cuivre étamé | Couleur | noir |
|----------|--------------|---------|------|

Caractéristiques du système

| | |
|---------|-------------|
| Version | pour bornes |
|---------|-------------|

Caractéristiques nominales

| | |
|------------------|-----|
| Tension nominale | 800 |
|------------------|-----|

Connexions transversales

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Courant nominal multipolaire | 24 A | Nombre des blocs de jonction pontés | 2 |
| Type | Connexion transversale@ | | |

Dimensions

| | |
|---------------|--------|
| Pas en mm (P) | 5,1 mm |
|---------------|--------|

Généralités

| | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---|
| Instruction de montage | Passage, Montage direct | Nombre de pôles | 2 |
|------------------------|-------------------------|-----------------|---|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

WQB A/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

| | |
|---------------------------|---|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | WSCAD, Zuken E3.S |
| Documentation utilisateur | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |