

PAGETAB 28/11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Figure similaire

Le PageTab est constitué d'étiquettes en textile tissé, sous forme d'une feuille. A l'exception du modèle 8 x 20, toutes ces étiquettes sont pourvues d'un bord noir.

Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 11 x 28 mm, jaune
Référence	1686190000
Type	PAGETAB 28/11
GTIN (EAN)	4008190492601
Qté.	1 pièce(s)

PAGETAB 28/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,08 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Hauteur	11 mm	Hauteur (pouces)	0,433 inch
Largeur	28 mm	Largeur (pouces)	1,102 inch
Poids net	12,4 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-29...93 °C
------------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylpolymère permanent	Couleur	jaune
Couleur du matériau selon code couleurs	4	Impression	Neutre
Largeur	28 mm	Matériau	Tissu, avec couche acrylique
Nombre de repérages par combinaison	1 Feuille d'étiquettes = 125 Repérage d'équipements et appareillages	Nombre par feuille	125
Plage de température d'utilisation, max.	93 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-29 °C
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-29...93 °C

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Dessins

