

PAGETAB 56/22**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Le PageTab est constitué d'étiquettes en textile tissé, sous forme d'une feuille. A l'exception du modèle 8 x 20, toutes ces étiquettes sont pourvues d'un bord noir.

Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 22 x 56 mm, jaune
Référence	1686210000
Type	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008190492649
Qté.	25 pièce(s)

PAGETAB 56/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,08 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Hauteur	22 mm	Hauteur (pouces)	0,866 inch
Largeur	56 mm	Largeur (pouces)	2,205 inch
Poids net	11,24 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-29...93 °C
------------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylpolymère permanent	Couleur	jaune
Couleur du matériau selon code couleurs	4	Impression	Neutre
Largeur	56 mm	Matériau	Tissu, avec couche acrylique
Nombre de repérages par combinaison	1 Feuille d'étiquettes = 24 Repérage d'équipements et appareillages	Nombre par feuille	24
Plage de température d'utilisation, max.	93 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-29 °C
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-29...93 °C

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format

PAGETAB 56/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

