

LM MT300 26/10 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 10 x 26 mm, blanc |
| Référence | 1686401044 |
| Type | LM MT300 26/10 WS |
| GTIN (EAN) | 4008 190494018 |
| Qté. | 10 pièce(s) |

LM MT300 26/10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,08 mm | Profondeur (pouces) | 0,003 inch |
| Hauteur | 10 mm | Hauteur (pouces) | 0,394 inch |
| Largeur | 26 mm | Largeur (pouces) | 1,024 inch |
| Poids net | 11,3 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Adhésif | Colle acrylate | Agrément selon UL 969 | Oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB | Couleur | blanc |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 9 | Halogène | Non |
| Largeur | 26 mm | Matériau | Polyester, sans PVC |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 Feuille d'étiquettes = 156 Repérage ”équipements et appareillages | Nombre par feuille | 156 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 150 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Procédé d'impression | Impression laser | Version | autoadhésif |
| plage de température d'utilisation | -40...150 °C | | |

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | WSCAD |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

Fiche de données

LM MT300 26/10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

