

**SM 27/12.5 K MC SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version               | SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 12.5 x 27 mm, selon demande du client |
| Référence             | <a href="#">1699890000</a>                                                                 |
| Type                  | SM 27/12.5 K MC SDR                                                                        |
| GTIN (EAN)            | 4008190892333                                                                              |
| Qté.                  | 16 pièce(s)                                                                                |
| imprimante compatible | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>           |

## SM 27/12.5 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 1 mm    | Profondeur (pouces) | 0,039 inch |
| Hauteur    | 12,5 mm | Hauteur (pouces)    | 0,492 inch |
| Largeur    | 27 mm   | Largeur (pouces)    | 1,063 inch |
| Poids net  | 0,938 g |                     |            |

## Températures

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -40...60 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

## Caractéristiques générales

|                                          |                                                       |                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Adhésif                                  | Bande adhésive double-face                            | Caractères imprimés                      | Basé sur les spécifications du client (veuillez envoyer le fichier M-Print PRO) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-2                                                   | Couleur                                  | selon demande du client                                                         |
| Couleur d'impression                     | noir                                                  | Halogène                                 | Non                                                                             |
| Largeur                                  | 27 mm                                                 | Matériau                                 | Polyamide 66                                                                    |
| Nombre de repérages par combinaison      | 1 MultiCard = Repérage d'équipements et appareillages | Plage de température d'utilisation, max. | 60 °C                                                                           |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C                                                | Procédé d'impression                     | Laser MC                                                                        |
| Version                                  | autoadhésif                                           | plage de température d'utilisation       | -40...60 °C                                                                     |

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**Fiche de données****SM 27/12.5 K MC SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**