

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 25 x 25 mm, jaune
Référence	1700530001
Type	MARKO-C. 25X25X25 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190896195
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 27 mars 2023 15:59:05 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Profondeur	0,05 mm	Profondeur (pouces)	0,002 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0,984 inch
Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0,984 inch
Poids net	0,22 g		

Températures

plage de température d'utilisation -29...80 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrycopolymère permanent	Caractères imprimés	Symboles
Couleur	jaune	Couleur d'impression	noir
Couleur du matériau selon code couleurs	4	Impression	Éclair en triangle
Largeur	25 mm	Matériau	Tissu, avec couche acrylique
Nombre de repérages par combinaison	1 Feuille d'étiquettes = 14 Repérage d'équipements et appareillages	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-29 °C	Version	autoadhésif
plage de température d'utilisation	-29...80 °C		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

 Données techniques [WSCAD](#)
 Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Fiche de données

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

