

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 50 x 50 mm, jaune
Référence	1700540001
Type	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190894306
Qté.	10 pièce(s)

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	0,05 mm	Profondeur (pouces)	0,002 inch
Hauteur	50 mm	Hauteur (pouces)	1,969 inch
Largeur	50 mm	Largeur (pouces)	1,969 inch
Poids net	0,603 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-29...80 °C
------------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Adhésif	Acryl copolymère permanent	Caractères imprimés	Symboles
Couleur	jaune	Couleur d'impression	noir
Couleur du matériau selon code couleurs	4	Impression	Éclair en triangle
Largeur	50 mm	Matériau	Tissu, avec couche acrylique
Nombre de repérages par combinaison	1 Feuille d'étiquettes = 7 Repérage d'équipements et appareillages	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-29 °C	Version	autoadhésif
plage de température d'utilisation	-29...80 °C		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

