

KLBUE 15-32**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit**Blindage et mise à la terre**

Notre conducteur de protection et nos bornes de blindage intègrent différentes technologies de connexion et vous permettent de protéger efficacement les personnes et les équipements des interférences telles que les champs magnétiques et électriques. Un vaste choix d'accessoires complète notre gamme.

Informations générales de commande

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Version | Étriers, Étrier de serrage, Acier |
| Référence | 1716300000 |
| Type | KLBUE 15-32 |
| GTIN (EAN) | 4008190350499 |
| Qté. | 10 pièce(s) |

KLBUE 15-32

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 64 mm | Profondeur (pouces) | 2,52 inch |
| Hauteur | 32 mm | Hauteur (pouces) | 1,26 inch |
| Largeur | 33,5 mm | Largeur (pouces) | 1,319 inch |
| Poids net | 79,1 g | | |

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002020 | ETIM 7.0 | EC002020 |
| ETIM 8.0 | EC002020 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-50 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---------------------|------------------|-------|
| Instruction de montage | Barrette de liaison | Type de fixation | monté |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Oui | | |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|----------|-------|---------|--------|
| Matériau | Acier | Couleur | argent |
|----------|-------|---------|--------|

Caractéristiques du système

Version pour raccordement de blindage

Dimensions

Pas en mm (P) 36 mm

Généralités

Instruction de montage Barrette de liaison

Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max. 32 mm Diamètre de câble, min. 15 mm

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

KLBUE 15-32**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

| | | |
|--|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | Attestation of Conformity EAC certificate | www.weidmueller.com |
| Données techniques | CAD data – STEP | |
| Données techniques | WSCAD | |
| Documentation utilisateur | Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks | |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format | |
| Brochures | | |