

SZS M63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	SZS (rondelle crantée), Rondelle frein crantée, M 63, Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Référence	1736360000
Type	SZS M63
GTIN (EAN)	4008 190963569
Qté.	5 pièce(s)

Date de création 21 mars 2023 09:26:09 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

SZS M63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 30,4 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002345	ETIM 7.0	EC002345
ETIM 8.0	EC002345	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Caractéristiques générales

Diamètre extérieur	87 mm	Diamètre interne D2	64 mm
Épaisseur	1,9 mm	Filetage (extérieur)	M 63
Matériau	Acier inoxydable 1.4404 (316L)	Pas de vis	1,5 mm
Presse-étoupes	Métrique		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

SZS M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

