

VP M25-EXE SW**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	VPK EX (bouchon aveugle Ex en plastique), Bouchons obturateurs, fermé, M 25, 15 mm, IP66, IP68, Polyamide
Référence	1737090000
Type	VP M25-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190956561
Qté.	100 pièce(s)

VP M25-EXE SW

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	20 mm	Longueur (pouces)	0,787 inch
Diamètre	25 mm	Épaisseur du paroi, max.	14 mm
Poids net	5,36 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
Température de fonctionnement , max.	80 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couple de serrage	10 Nm
Degré de protection	IP54, IP66	Degré de protection avec GWDR	IP66, IP68
Diamètre du joint d'étanchéité	25 mm	Filetage (extérieur)	M 25
Halogène	Non	Longueur du filetage	15 mm
Matériau	Polyamide	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
Presse-étoupes		Remarque : degré de protection	IP54 selon la norme EN 60529, minimal sans joint plat ; IP66 selon EN 60529, minimal sans joint plat ; IP68 selon EN 60529, avec joint plat ; Excepté pour les applications 2D, comme mentionné dans le Certificat Ex, un joint plat est nécessaire pour IP66.
	Métrique		
Taille de clé 1	28 mm		

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	Ex e II, Ex tD	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	LCIE 08 ATEX 6085X
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEx)	IECEx LCI 08.0035X		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

VP M25-EXE SW**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données**VP M25-EXE SW****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Dessins**