

MODUFLEX C-CR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le cadre de liaison est conçu pour la mise en place de modules ConCept simples. Les modules ConCept s'encliquettent d'une manière sûre et durable sur le cadre de liaison.

Les modules mâles et femelles ConCept à 3 à 20 pôles de même que les modules ConCept – Bus – avec le même nombre de pôles et dans la même version, se montent sur les cadres de liaison. Chaque module individuel peut être enfiché ou verrouillé séparément. Grâce à l'aide au déverrouillage / extraction en option, de même qu'à l'équerre de montage encliquetable, les cadres de liaison ModuFlex – C – et les modules mâles et femelles du système ConCept autorisent un nombre infini de combinaisons pour toutes les configurations de connecteurs enfichables dans la plage IP 20.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, MODUFLEX C, Cadre Modulflex C
Référence	1746060000
Type	MODUFLEX C-CR
GTIN (EAN)	4008190986476
Qté.	10 pièce(s)

MODUFLEX C-CR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	18 mm	Profondeur (pouces)	0,709 inch
Hauteur	34 mm	Hauteur (pouces)	1,339 inch
Largeur	55 mm	Largeur (pouces)	2,165 inch
Poids net	16,2 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-06
ECLASS 9.1	27-44-02-06	ECLASS 10.0	27-44-02-06
ECLASS 11.0	27-44-02-06	ECLASS 12.0	27-44-02-92

Module Pneumatique ConCept

Couleur	gris
---------	------

Caractéristiques générales

Faible dégagement de fumée selon DIN EN 45545-2	Oui	Sans halogène	false
Série	Cadre Modulflex C	Type	autres

Dimensions

Largeur	55 mm
---------	-------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN