

**KLBUE CO 2****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustration du produit****Blindage et mise à la terre**

Notre conducteur de protection et nos bornes de blindage intègrent différentes technologies de connexion et vous permettent de protéger efficacement les personnes et les équipements des interférences telles que les champs magnétiques et électriques. Un vaste choix d'accessoires complète notre gamme.

**Informations générales de commande**

Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
Référence	<a href="#">1752131001</a>
Type	KLBUE CO 2
GTIN (EAN)	4032248064434
Qté.	10 pièce(s)

**KLBUE CO 2**
**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Profondeur	41,6 mm	Profondeur (pouces)	1,638 inch
Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0,709 inch
Largeur	21,1 mm	Largeur (pouces)	0,831 inch
Cote de fixation largeur	20 mm	Poids net	18,7 g

**Températures**

Température de stockage -25 °C...55 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

**Autres caractéristiques techniques**

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison	Type de fixation	monté
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau	Acier	Couleur	argent
----------	-------	---------	--------

**Caractéristiques du système**

Version	pour raccordement de blindage
---------	-------------------------------

**Dimensions**

Pas en mm (P)	18 mm
---------------	-------

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison
------------------------	-------------------------------------

**Raccordement (raccordement nominal)**

Diamètre de câble, max.	15 mm	Diamètre de câble, min.	4 mm
-------------------------	-------	-------------------------	------

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**KLBUE CO 2****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD](#)

Documentation utilisateur

[Beipackzettel\\_KLBUE.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures