

**ZQV 4N/41 SW****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Les connexions transversales enfichables sont faciles à manipuler et à installer rapidement. Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de l'installation par rapport aux solutions vissées.

**Informations générales de commande**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Version             | Série W, Connexion transversale@, 32 A                 |
| Référence           | <a href="#">1794090000</a>                             |
| Type                | ZQV 4N/41 SW   |
| GTIN (EAN)          | 4032248234165  |
| Qté.                | 10 pièce(s)  |
| Statut de livraison | <b>Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.</b> |
| Disponible jusqu'à  | 2021-12-31   |

**ZQV 4N/41 SW**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |          |                     |            |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Profondeur | 25,7 mm  | Profondeur (pouces) | 1,012 inch |
| Hauteur    | 248,8 mm | Hauteur (pouces)    | 9,795 inch |
| Largeur    | 2,8 mm   | Largeur (pouces)    | 0,11 inch  |
| Poids net  | 28,5 g   |                     |            |

**Températures**

|  |                |  |     |
|--|----------------|--|-----|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -60 |
| Température d'utilisation permanente, max. | 130            |  |     |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

**Autres caractéristiques techniques**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type de fixation | enfiché |
|------------------|---------|

**Caractéristiques des matériaux**

|                                     |       |         |      |
|-------------------------------------|-------|---------|------|
| Matériau                            | Wemid | Couleur | noir |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |      |

**Caractéristiques du système**

|         |             |
|---------|-------------|
| Version | pour bornes |
|---------|-------------|

**Caractéristiques nominales**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Courant nominal | 32 A |
|-----------------|------|

**Connexions transversales**

|                         |                         |                              |      |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------|
| Courant nominal 2 pôles | 32 A                    | Courant nominal multipolaire | 32 A |
| Type                    | Connexion transversale@ |                              |      |

**Dimensions**

|               |        |
|---------------|--------|
| Pas en mm (P) | 6,1 mm |
|---------------|--------|

**Généralités**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Nombre de pôles | 41 |
|-----------------|----|

**Note importante**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Informations sur le produit | Attention : pas de protection des doigts ; non indiqué pour les applications ATEX. Pour des raisons de stabilité et de température, il est possible de dériver uniquement 60 % des éléments de contact. L'utilisation des connecteurs transversaux réduit la tension nominale à 400 V. La tension est abaissée à 25 V en cas d'emploi d'une connexion transversale coupée avec des bords de coupe vierges. |
|-----------------------------|--|

Date de création 16 mars 2023 13:12:45 CET

Niveau du catalogue 03.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

2

**ZQV 4N/41 SW****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentation utilisateur

[StorageConditionsTerminalBlocks  
BPZL ZQV 2.5](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)