

TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Illustration du produit

Figure similaire

Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, avec perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	1837380000
Type	TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248346547
Qté.	2 m

Date de création 21 mars 2023 10:44:36 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0,591 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	2 000 mm	Largeur (pouces)	78,74 inch
Poids net	620 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

Rail profilé

Courant de courte durée admissible conformément à CEI 60947-7-2	6 kA/1s						
Instruction de montage	Montage direct						
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	50 mm ²						
Largeur de fente	5,2 mm						
Largeur de fente							
Longueur de fente	18 mm						
Longueur de fente							
Longueur du rail profilé	<table border="1"> <tr> <td>min.</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>max.</td> <td>2 000 mm</td> </tr> <tr> <td>nominal</td> <td>2 000 mm</td> </tr> </table>	min.	0 mm	max.	2 000 mm	nominal	2 000 mm
min.	0 mm						
max.	2 000 mm						
nominal	2 000 mm						
Matériau	Acier						
Normes	selon EN 60715						
Rail profilé non perforable	Oui						
Rail profilé pré-perforé	Oui						
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé						
Écart de fente	7 mm						
Écart de fente							

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données**TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Dessins**Illustration du produit**

Figure similaire