

Q 10 WTL 6/4FF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Informations générales de commande

Version	Série W, Connexion transversale@, Connexion transversale@, Nombre de pôles: 10
Référence	1897190000
Type	Q 10 WTL 6/4FF
GTIN (EAN)	4032248514168
Qté.	50 pièce(s)

Date de création 16 mars 2023 13:29:34 CET

Niveau du catalogue 03.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

Q 10 WTL 6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	6 mm	Profondeur (pouces)	0,236 inch
Hauteur	107,8 mm	Hauteur (pouces)	4,244 inch
Largeur	2 mm	Largeur (pouces)	0,079 inch
Poids net	33,08 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Passage, Montage direct	Type de fixation	Vissé
Type de montage	Vissé	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau	CuSn	Couleur	gris argent
----------	------	---------	-------------

Caractéristiques du système

Version	Connexion transversale@
---------	-------------------------

Caractéristiques nominales

Courant nominal	41 A
-----------------	------

Dimensions

Pas en mm (P)	11 mm
---------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Passage, Montage direct	Nombre de pôles	10
------------------------	-------------------------	-----------------	----

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	CAT 1 TERM 16/17 EN