

## HDC CM BUS M2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



ConCept Bus est idéal pour la transmission de signaux très sensibles à travers les connecteurs enfichables étanches.

Il s'agit de modules du système de connecteurs enfichables qui offrent la plus grande fonctionnalité pour l'encombrement le plus réduit, de même qu'une protection sûre contre les champs électromagnétiques, l'eau, la poussière et les contraintes mécaniques importantes.

Grâce à la combinaison avec d'autres modules, l'alimentation et les autres signaux pour l'appareil de terrain peuvent être raccordés sur un seul connecteur enfichable.

### Informations générales de commande

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Connecteurs industriels étanches, CIE ,96<br>Connecteur enfichable, Module ConCept |
| Référence  | <a href="#">1908530000</a>                                                         |
| Type       | HDC CM BUS M2                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248616961                                                                      |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                                                         |

**HDC CM BUS M2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |          |                     |            |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Profondeur | 34 mm    | Profondeur (pouces) | 1,339 inch |
| Hauteur    | 36,8 mm  | Hauteur (pouces)    | 1,449 inch |
| Largeur    | 34,27 mm | Largeur (pouces)    | 1,349 inch |
| Poids net  | 14 g     |                     |            |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002312    | ETIM 7.0    | EC002312    |
| ETIM 8.0    | EC002312    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-18 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |

**Module Pneumatique ConCept**

|                                     |     |         |       |
|-------------------------------------|-----|---------|-------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Couleur | beige |
|-------------------------------------|-----|---------|-------|

**Caractéristiques générales**

|                                     |                |                                                 |       |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0            | Faible dégagement de fumée selon DIN EN 45545-2 | Oui   |
| Nombre de pôles                     | 2              | Sans halogène                                   | false |
| Série                               | Module ConCept | Type                                            | Mâle  |

**Dimensions**

|         |          |
|---------|----------|
| Largeur | 34,27 mm |
|---------|----------|

**Conformité environnementale du produit**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd           |

**Agréments**

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>        |