

TS15 60 KLippon K1 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 15, Largeur: 60 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	1909980000
Type	TS15 60 KLippon K1 CSS
GTIN (EAN)	4032248536900
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 21 mars 2023 11:15:32 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

TS15 60 KLippon K1 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	7,5 mm	Profondeur (pouces)	0,295 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2,362 inch
Poids net	12 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

Caractéristiques générales

Cote de tampon	4,5 x 20 mm	Instruction de montage	Montage direct
Matériau	Acier	Normes	DIN EN 60715
Résistance du matériau	1 mm	Surface	zingué, chromé
Tenue aux chocs	10.00 J		

Caractéristiques générales accessoires

Cote de tampon	4,5 x 20 mm	Matériau	Acier
Résistance du matériau	1 mm	Surface	zingué, chromé

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	