

## TS15 164 KLIPPON K31 CSS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Série Klippon® K, accessoires

### Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 15, Largeur: 164 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	<a href="#">1910040000</a>
Type	TS15 164 KLIPPON K31 CSS
GTIN (EAN)	4032248536955
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 21 mars 2023 11:16:23 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

**TS15 164 KLIPPON K31 CSS**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Profondeur	7,5 mm	Profondeur (pouces)	0,295 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Largeur	164 mm	Largeur (pouces)	6,457 inch
Poids net	25 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

**Caractéristiques générales**

Cote de tampon	4,5 x 20 mm	Instruction de montage	Montage direct
Matériau	Acier	Normes	DIN EN 60715
Résistance du matériau	1 mm	Surface	zingué, chromé
Tenue aux chocs	10.00 J		

**Caractéristiques générales accessoires**

Cote de tampon	4,5 x 20 mm	Matériau	Acier
Résistance du matériau	1 mm	Surface	zingué, chromé

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	