

TS35 105 KLIPPON K41/POK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5. Largeur: 105 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	1910070000
Type	TS35 105 KLIPPON K41/POK4
GTIN (EAN)	4032248536986
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 21 mars 2023 11:16:30 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

TS35 105 KLIPPON K41/POK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	7,5 mm	Profondeur (pouces)	0,295 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	105 mm	Largeur (pouces)	4,134 inch
Poids net	40 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

Caractéristiques générales

Cote de tampon	6,3 x 20 mm	Instruction de montage	Montage direct
Matériau	Acier	Normes	DIN EN 60715
Résistance du matériau	1 mm	Surface	zingué, chromé
Tenue aux chocs	10.00 J		

Caractéristiques générales accessoires

Cote de tampon	6,3 x 20 mm	Matériau	Acier
Résistance du matériau	1 mm	Surface	zingué, chromé

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	