

TS35/148 KLIPPON K5 CSS**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 148 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	1910080000
Type	TS35/148 KLIPPON K5 CSS
GTIN (EAN)	4032248536993
Qté.	1 pièce(s)

TS35/148 KLIPPON K5 CSS

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	7,5 mm	Profondeur (pouces)	0,295 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	148 mm	Largeur (pouces)	5,827 inch
Poids net	55 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

Caractéristiques générales

Cote de tampon	5,5 x 20 mm	Instruction de montage	Montage direct
Matériau	Acier	Normes	DIN EN 60715
Résistance du matériau	1 mm	Surface	zingué, chromé
Tenue aux chocs	10.00 J		

Caractéristiques générales accessoires

Cote de tampon	5,5 x 20 mm	Matériau	Acier
Résistance du matériau	1 mm	Surface	zingué, chromé

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	