

**LM MT300 202/12 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

**Informations générales de commande**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Version    | LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 12 x 202 mm, jaune |
| Référence  | <a href="#">1915320000</a>                                             |
| Type       | LM MT300 202/12 GE                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248547968                                                          |
| Qté.       | 10 pièce(s)                                                            |

## LM MT300 202/12 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,08 mm | Profondeur (pouces) | 0,003 inch |
| Hauteur    | 12 mm   | Hauteur (pouces)    | 0,472 inch |
| Largeur    | 202 mm  | Largeur (pouces)    | 7,953 inch |
| Poids net  | 12,8 g  |                     |            |

## Températures

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...150 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

## Caractéristiques générales

|                                          |                                                                              |                                          |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Adhésif                                  | Colle acrylate                                                               | Agrément selon UL 969                    | Oui                 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | HB                                                                           | Couleur                                  | jaune               |
| Couleur du matériau selon code couleurs  | 4                                                                            | Halogène                                 | Non                 |
| Largeur                                  | 202 mm                                                                       | Matériau                                 | Polyester, sans PVC |
| Nombre de repérages par combinaison      | 1 Feuille d'étiquettes<br>= 22 Repérage<br>d'équipements et<br>appareillages | Nombre par feuille                       | 22                  |
| Plage de température d'utilisation, max. | 150 °C                                                                       | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C              |
| Procédé d'impression                     | Impression laser                                                             | Version                                  | autoadhésif         |
| plage de température d'utilisation       | -40...150 °C                                                                 |                                          |                     |

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Données techniques | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### LM MT300 202/12 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

