

## IE-PI-2LC-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Inserts FO LC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

### Informations générales de commande

Version	Insert LC, Insert connecteur 2 LC, multimode
Référence	<a href="#">1962780000</a>
Type	IE-PI-2LC-MM
GTIN (EAN)	4032248644865
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 30 mars 2023 08:57:16 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

## IE-PI-2LC-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	59 mm	Profondeur (pouces)	2,323 inch
Hauteur	10,3 mm	Hauteur (pouces)	0,406 inch
Largeur	13,15 mm	Largeur (pouces)	0,518 inch
Poids net	21,4 g		

### Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	70 °C	Humidité	Humidité relative de 0 à 85 %

### Classifications

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

### Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB	Constitution	Inserts connecteur et embase pour variantes de boîtiers 1, 4 et 14@
Couleur	autres	Cycles d'enfichage	1000
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Description de l'article	Insert connecteur 2 LC, multimode
Humidité	Humidité relative de 0 à 85 %	Matériau de base du boîtier	PBT zinc injecté
Matériau embout	Zirkonia	Perte d'insertion	≤ 0,4 dB
Raccordement 1	LC	Raccordement 2	Crimp
Type de fibre	multimode		

### Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61754-20
---------------------	--------------

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

### Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

**IE-PI-2LC-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">GOST Approval</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Fiche de données****IE-PI-2LC-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Dessin coté**