


IE-PS-SC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable IE en IP20 pour conducteurs en cuivre et fibre optique

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Connecteur SC, multimode, IP20
Référence	1962910000
Type	IE-PS-SC-MM
GTIN (EAN)	4032248645107
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 30 mars 2023 08:57:48 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

IE-PS-SC-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 12,4 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Température de fonctionnement , min. -40 °C

Température de fonctionnement , max. 70 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB	Couleur	autres
Cycles d'enchâssage	1000	Degré de protection	IP20
Description de l'article	Connecteur SC, multimode	Perte d'insertion	≤ 0,4 dB
Raccordement 1	SC-Simplex	Raccordement 2	collage, sertissage, polissage
Type de fibre	multimode		

Normes générales

Norme de connecteur CEI 61754-4

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval
Données techniques	WSCAD
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN