

IE-PS-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable FO SC-RJ selon CEI 61754-24
pour diamètre extérieur de 2,6 à 3 mm

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Connecteur SCRJ, multimode, IP20
Référence	1962940000
Type	IE-PS-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4032248653997
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 30 mars 2023 08:57:56 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

IE-PS-SCRJ-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 18,6 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Température de fonctionnement , min. -40 °C

Température de fonctionnement , max. 70 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB	Couleur	autres
Cycles d'enchâssage	1000	Degré de protection	IP20
Description de l'article	Connecteur SCRJ, multimode	Matériau embout	Zirkonia
Perte d'insertion	≤ 0,4 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	collage, sertissage, polissage	Type de fibre	multimode

Normes générales

Norme de connecteur CEI 61754-24

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval
Données techniques	WSCAD
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Date de création 30 mars 2023 08:57:56 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

2