

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Set
Référence	1989020000
Type	IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118373615
Qté.	1 pièce(s)
Produit de référence	1450520000 1450550000 1450730000 1019570000 1962840000 1450820000

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	134 mm	Profondeur (pouces)	5,276 inch
Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1,575 inch
Largeur	67 mm	Largeur (pouces)	2,638 inch
Poids net	494 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92

Caractéristiques générales

Couvercle du matériau	Polycarbonate PC		
Degré de protection	IP65, fermé		
Produit de référence	Cardinalité	1	
	Référence	IE-FC-SFP-KEY2	
	Cardinalité	1	
	Référence	IE-FC-SP-PWB/2ST	
	Cardinalité	1	
	Référence	IE-FC-I-PWB-DE	
	Cardinalité	1	
	Référence	IE-BI-USB-A	
	Cardinalité	1	
	Référence	IE-BI-RJ45-C	
Cardinalité	1		
Référence	IE-FC-PWPC		
Structure du matériau	Zinc injecté sous pression		
Type de produit	Set		

Données techniques

Cadre	Couvercle plastique, Verrouillable avec une clé	Courant nominal pour connecteur femelle	16 A
Impression	Incl. la plaquette fixe : « Pour maintenance uniquement », « USB », « Ethernet », « 230 V AC »	Inserts pour données	USB 2.0 A/A, Prolongateur RJ45 Cat.6 _A
Inserts pour puissance	Femelle DE	Plaque d'insert	2x Données, 1x Puissance, Blindé
Tension nominale pour connecteur femelle	250 V		

Normes générales

Numéro de certificat (DNVGL) TAA000022B

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Date de création 21 mars 2023 15:24:01 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

2

IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[GL_FrontCom](#)

Données techniques

[CAD data - STEP](#)

Documentation utilisateur

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Fiche de données**IE-FC-SET-SPDEK001-KY-P****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Dessins**