

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Plaque d'insert, blindé, 1 x GFCI, 1 x fusible, 2x Données, 1x Signal
Référence	2004810000
Type	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118389289
Qté.	1 pièce(s)

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0,906 inch
Largeur	116,5 mm	Largeur (pouces)	4,587 inch
Longueur	90,5 mm	Longueur (pouces)	3,563 inch
Poids net	144,4 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	70 °C		

Raccordement

Longueur de dénudage	9 mm		
Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 2,5 mm ² extrêmement souple, avec embout			
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, avec embout	max.	2,5 mm ²	
	min.	1,5 mm ²	
Section de raccordement du conducteur, ... extrêmement souple, sans embout			
Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 4 mm ² rigide			
Section de raccordement du conducteur, rigide	max.	4 mm ²	
	min.	1,5 mm ²	
Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 2,5 mm ² souple, avec embout			
Section de raccordement du conducteur, souple, avec embout	min.	1,5 mm ²	
	max.	2,5 mm ²	
Section de raccordement du conducteur, ... souple, sans embout			
Type de raccordement	Raccordement vissé		

Classifications

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ECLASS 9.0	27-18-28-06
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-06
ECLASS 11.0	27-18-28-06	ECLASS 12.0	27-18-28-92

Caractéristiques générales

Matériau	Polycarbonate PC	Type de produit	Plaque d'insert, blindé
----------	------------------	-----------------	-------------------------

Inserts

Fusible à insérer	1	Insert pour signaux D-Sub 9 pôles / VGA / HDMI	1
Insert, données	2	Insérer le GFCI /2 x Puissance US pré- assemblée	1

Normes générales

Certificat N° (CSA)	2000039-80039714	Certificat N° (cURus)	E223801
---------------------	------------------	-----------------------	---------

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Propriétés électriques**

Tension de fonctionnement 125 V AC

Caractéristiques électriques

Auto-test	automatiquement toutes les 3 secondes	Couleur du boîtier	gris
Courant nominal	20 A	Indicateur de fonctionnement	LED rouge
Prise US avec DDFT	2 pièces	Seuil de déclenchement, max	6 mA
Seuil de déclenchement, min	4 mA	Tension de fonctionnement	125 V AC

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E223801

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Notification de modification produit	202201114 Technical change FrontCom GFCl 202201114 Technische Änderung zu FrontCom Vario GFCl
Documentation utilisateur	Designation key / Type key
Catalogue	Catalogues in PDF-format

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté**