

**IE-FCI-PWB-FR-OR****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

**Informations générales de commande**

Version	FrontCom, Insert Power grand, Type E, Femelle, FR, Orange
Référence	<a href="#">2007230000</a>
Type	IE-FCI-PWB-FR-OR
GTIN (EAN)	4050118392135
Qté.	1 pièce(s)

## IE-FCI-PWB-FR-OR

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	32 g	www.weidmueller.com
-----------	------	---------------------

## Températures

Température de stockage	-10 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-5 °C...35 °C
Température de fonctionnement, min.	-5 °C	Température de fonctionnement, max.	35 °C

## Raccordement

Longueur de dénudage	12 mm		
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, avec embout	max.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> extrêmement souple, avec embout			
Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> extrêmement souple, sans embout			
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, sans embout	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> rigide			
Section de raccordement du conducteur, rigide	max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> souple, avec embout			
Section de raccordement du conducteur, souple, avec embout	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	max.	1,5 mm <sup>2</sup>	
Section de raccordement du conducteur, souple, sans embout	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> souple, sans embout			
Type de raccordement	PUSH IN		

## Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92

## Caractéristiques générales

Charge d'incendie	840 kJ	Degré de protection	IP20
Surface d'enfichage	Type E	Type d'insert	Insert Power grand

## Caractéristiques techniques

Courant nominal	16 A	Matériau de base du boîtier	Polycarbonate PC
Tension nominale (AC)	250 V		

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

**IE-FCI-PWB-FR-OR****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>	<a href="http://www.weidmueller.com">www.weidmueller.com</a>
Notification de modification produit	<a href="#">Technische Änderung zu Steckdoseneinsätzen FrontCom Vario 20211129</a> <a href="#">Technische Änderung zu Steckdoseneinsätzen FrontCom Vario</a>	
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Socket Insert Overview EN</a> <a href="#">Socket Insert Overview DE</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>	
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>	
Brochures	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>	

**Fiche de données****IE-FCI-PWB-FR-OR****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**


Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

**Dessins****Dessin coté****Dessin coté**