

**LOGIC UNIT WCU 650**
**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


Les modules logiques entièrement encapsulés WCU 501 et WCU 650 assurent la surveillance, la commande et la régulation de vos processus, même dans des conditions environnementales extrêmes. À cet égard, la série WCU offre des caractéristiques optimales en termes de dimensions, de performance, de robustesse et de convivialité. L'environnement de programmation graphique et intuitif Micon-L vous permet de commuter avec une grande souplesse les entrées analogiques et numériques, ainsi que les sorties numériques. Les performances logicielles et matérielles peuvent être étendues sur demande pour répondre aux besoins du client.

**Informations générales de commande**

Version	module logique programmable graphiquement, Interface CAN, Pied de montage
Référence	<a href="#">2010680000</a>
Type	LOGIC UNIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118397406
Qté.	1 pièce(s)

**LOGIC UNIT WCU 650**
**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	93 mm	Hauteur (pouces)	3,661 inch
Largeur	45 mm	Largeur (pouces)	1,772 inch
Poids net	102 g		

**Températures**

Température de stockage	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de fonctionnement , max.	70 °C
Humidité	5 - 95 % d'humidité rel.		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ECLASS 9.0	27-24-22-16
ECLASS 9.1	27-24-22-16	ECLASS 10.0	27-24-22-16
ECLASS 11.0	27-24-22-16	ECLASS 12.0	27-24-22-16

**Alimentation électrique**

Protection contre inversions de polarité oui (associé à un fusible externe)

**Caractéristiques de raccordement**

 Type de raccordement Bornes embrochables à ressort (0,25 - 1,5 mm<sup>2</sup>)

**Caractéristiques générales**

Rail	TS 35	Tenue aux vibrations	min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) @ 10...150 Hz
------	-------	----------------------	--

**Données système**

Interface TTL 232

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E141197

**LOGIC UNIT WCU 650****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>	<a href="http://www.weidmueller.com">www.weidmueller.com</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>	
Logiciel	<a href="#">Runtime Software – Programmiersoftware miCon-L</a>	
Documentation utilisateur	<a href="#">Handbuch WCU-Serie Deutsch</a> <a href="#">Manual WCU-Series English</a>	
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>	

**LOGIC UNIT WCU 650****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**