

VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Pour obturer les perçages filetés inutilisés et garantir le degré d'étanchéité

Informations générales de commande

Version	VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J), Bouchons obturateurs, fermé, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.), Polyamide 6
Référence	2066720000
Type	VP M16 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415438
Qté.	100 pièce(s)

VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	16,3 mm	Hauteur (pouces)	0,642 inch
Longueur	16,3 mm	Longueur (pouces)	0,642 inch
Diamètre	16 mm	Épaisseur du paroi, max.	11 mm
Poids net	2,3 g		

Températures

Température de fonctionnement	-60 °C...70 °C	Température de fonctionnement , min.	-60 °C
Température de fonctionnement , max.	70 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05

Caractéristiques techniques

Couleur	Noir profond	Degré de protection	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.)
---------	--------------	---------------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	