

## WS 12/9.5-11 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	, Polyamide 66, Couleur: blanc
Référence	<a href="#">2484220000</a>
Type	WS 12/9.5-11 MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118494808
Qté.	300 pièce(s)
imprimante compatible	<a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>

**WS 12/9.5-11 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 0,263 g

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couleur	blanc
Halogène	Non	Matériau	Polyamide 66
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Notification de modification produit	<a href="#">Technical change to MultiCard material - DE</a> <a href="#">Technical change to MultiCard material - EN</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


**Fiche de données**

**WS 12/9.5-11 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**



**Dessin**