

**ES EPG 60/HPG DIN 95**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration****Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 1,5 Ah

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Insert outil à sertir, Sertissage à empreintes |
| Référence  | <a href="#">2505350000</a>                     |
| Type       | ES EPG 60/HPG DIN 95                           |
| GTIN (EAN) | 4050118519730                                  |
| Qté.       | 1 pièce(s)                                     |

## ES EPG 60/HPG DIN 95

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |       |                     |            |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Profondeur | 22 mm | Profondeur (pouces) | 0,866 inch |
| Hauteur    | 42 mm | Hauteur (pouces)    | 1,654 inch |
| Largeur    | 42 mm | Largeur (pouces)    | 1,654 inch |
| Poids net  | 164 g |                     |            |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
| ETIM 8.0    | EC001282    | ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |

## Description du contact

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type de contact | Cosse DIN 46234, Cosse<br>DIN 46341, partie 1,<br>Cosse DIN 46230 |
|-----------------|---|

## Données de l'outil - sertissage

|                            |                         |                    |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| Section de cosse           | nominal                 | 95 mm <sup>2</sup> |
| Type de sertissage/-profil | Sertissage à empreintes |                    |

## Inserts de sertissage

|                           |       |                             |    |
|---------------------------|-------|-----------------------------|----|
| Largeur de sertissage     | 16 mm | Largeur de sertissage en mm | 16 |
| Section sertissage cuivre | 95    |                             |    |

## Téléchargements

|           |  |
|-----------|--|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|--|