

H1,0/14S GE BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
Référence	2528570000
Type	H1,0/14S GE BD GSP
GTIN (EAN)	4050118539059
Qté.	4 000 pièce(s)

Date de création 29 mars 2023 10:29:30 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

H1,0/14S GE BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 0,105 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts reliés en rouleau couleur jaune	Version	Norme
--------------------------	--	---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	3,5 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	1,4 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm	L1 en mm	14 mm
Longueur de dénudage	10 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm
Section de raccordement du conducteur	1 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 18

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E354986

Téléchargements

Documentation utilisateur	Technical information - EN Technical information - DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

H1,0/14S GE BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

