

WQB 6 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Informations générales de commande

Version	Série W, Connexion transversale@, Connexion transversale@, Nombre de pôles: 6
Référence	2551490000
Type	WQB 6 WTL 6/4 FF
GTIN (EAN)	4050118577648
Qté.	10 pièce(s)

Date de création 29 mars 2023 10:38:48 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

WQB 6 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	5 mm	Profondeur (pouces)	0,197 inch
Hauteur	29,32 mm	Hauteur (pouces)	1,154 inch
Largeur	62,6 mm	Largeur (pouces)	2,465 inch
Poids net	13,5 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	Vissé
Type de montage	Vissé	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	Orange
----------	-------	---------	--------

Caractéristiques du système

Version	Connexion transversale@
---------	-------------------------

Caractéristiques nominales

Courant nominal	41 A
-----------------	------

Dimensions

Pas en mm (P)	11,1 mm
---------------	---------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Nombre de pôles	6
------------------------	----------------	-----------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format