

CD-SE 60

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

Version	Séparateur de conduite de câbles, 60 mm x
Référence	2553960000
Type	CD-SE 60
GTIN (EAN)	4050118564099
Qté.	50 pièce(s)

CD-SE 60

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2,362 inch
Longueur	1 000 mm	Longueur (pouces)	39,37 inch
Poids net	150,8 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-5...60 °C	Température de fonctionnement , min.	-5 °C
Température de fonctionnement , max.	60 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC001015	ETIM 7.0	EC001015
ETIM 8.0	EC001015	ECLASS 9.1	27-40-07-52
ECLASS 10.0	27-40-07-52	ECLASS 11.0	27-40-07-52
ECLASS 12.0	27-40-07-52		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	gris
Matériau	PVC	Résistant aux courants de fuite	Oui
Version	1 paroi	plage de température d'utilisation	-5...60 °C

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--