

CD-CTH

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

Version	Collier de serrage de câbles de conduite de câbles, 19.6 mm x 10.8 mm
Référence	2554010000
Type	CD-CTH
GTIN (EAN)	4050118564143
Qté.	100 pièce(s)

CD-CTH

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	19,6 mm	Hauteur (pouces)	0,772 inch
Largeur	10,8 mm	Largeur (pouces)	0,425 inch
Longueur	26 mm	Longueur (pouces)	1,024 inch
Poids net	2 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...1000 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	1 000 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ECLASS 9.0	23-15-90-07
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	23-15-25-09	ECLASS 12.0	23-15-25-09

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	noir, RAL 7021
Matériau	PA	Résistant aux courants de fuite	Oui
Version	pour chemin de câbles	plage de température d'utilisation	-40...1000 °C

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--