

## CD-RET 40

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

### Informations générales de commande

Version	Élément de liaison de conduite de câbles
Référence	<a href="#">2554020000</a>
Type	CD-RET 40
GTIN (EAN)	4050118564150
Qté.	500 pièce(s)

## CD-RET 40

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 1,848 g

### Températures

plage de température d'utilisation -40...100 °C      Température de fonctionnement , min. -40 °C  
 Température de fonctionnement , max. 100 °C

### Classifications

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ECLASS 9.0	27-40-07-65
ECLASS 9.1	27-40-07-65	ECLASS 10.0	27-40-07-65
ECLASS 11.0	27-40-07-65	ECLASS 12.0	27-40-07-65

### Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	jaune
Largeur de voie	40	Matériau	Polyamide 6 (PA 6)
Résistant aux courants de fuite	Oui	Utilisation	Pour chemins de câbles 40 mm
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)