

## CD-RET 100/120

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

#### Informations générales de commande

Version	Élément de liaison de conduite de câbles
Référence	<a href="#">2554060000</a>
Type	CD-RET 100/120
GTIN (EAN)	4050118564181
Qté.	250 pièce(s)

**CD-RET 100/120**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 4 g

**Températures**

plage de température d'utilisation -40...100 °C

Température de fonctionnement , min. -40 °C

Température de fonctionnement , max. 100 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ECLASS 9.0	27-40-07-65
ECLASS 9.1	27-40-07-65	ECLASS 10.0	27-40-07-65
ECLASS 11.0	27-40-07-65	ECLASS 12.0	27-40-07-65

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	jaune
Largeur de voie	75/100/120	Matériau	Polyamide 6 (PA 6)
Résistant aux courants de fuite	Oui	Utilisation	Pour chemins de câbles 75/ 100/ 120 mm
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)