

CD-RETA

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

Version	Bras de liaison de conduite de câbles
Référence	2554080000
Type	CD-RETA
GTIN (EAN)	4050118564204
Qté.	100 pièce(s)

CD-RETA

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	3 g	www.weidmueller.com
-----------	-----	--

Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	100 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ECLASS 9.0	27-40-07-65
ECLASS 9.1	27-40-07-65	ECLASS 10.0	27-40-07-65
ECLASS 11.0	27-40-07-65	ECLASS 12.0	27-40-07-65

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	jaune
Largeur de voie	40-120	Matériau	Polyamide 6 (PA 6)
Résistant aux courants de fuite	Oui	Utilisation	Pour tous chemins de câbles (jusqu'à 105 mm de largeur)
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--