

## UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Illustration du produit



Les écrans tactiles u-view de Weidmüller offrent une qualité d'image excellente et peuvent être utilisés dans la plupart des environnements industriels.

Le portefeuille prend en charge différentes tailles d'écran de 4,3 à 15,6 pouces et propose des écrans tactiles résistifs et capacitifs.

Tous les écrans disposent d'un système d'exploitation Linux avec navigateur compatible avec HTML5 et sont optimisés pour des applications en ligne en raison de leur mode kiosque intégré et de la facilité de leur configuration.

Ainsi, ils sont la solution parfaite pour voir des pages en ligne et permettre l'accès à différents serveurs, par exemple u-create PROCON-WEB, u-control web et bien d'autres encore.

Les panneaux ont une conception particulièrement plate, avec un boîtier IP66 de qualité industrielle.

## Informations générales de commande

Version	panneau tactile compatible avec le web, Affichage 15,6", MultiTouch, capacitive, Indice de protection avant IP66
Référence	<a href="#">2555850000</a>
Type	UV66-ADV-15-CAP-W
GTIN (EAN)	4050118566215
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2023-03-31

## UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	49 mm	Profondeur (pouces)	1,929 inch
Hauteur	267 mm	Hauteur (pouces)	10,512 inch
Largeur	433 mm	Largeur (pouces)	17,047 inch
Épaisseur du paroi, min.	2 mm	Épaisseur du paroi, max.	6 mm
Poids net	3 300 g		

### Températures

Température de stockage	-20 °C ... +60 °C	Température de fonctionnement	0 °C ... +50 °C
Humidité	80 % d'humidité relative (pas de condensation)		

### Classifications

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ECLASS 9.0	27-33-02-01
ECLASS 9.1	27-33-02-01	ECLASS 10.0	27-33-02-01
ECLASS 11.0	27-33-02-01	ECLASS 12.0	27-33-02-01

### Caractéristiques générales

Alimentation électrique	24 V DC		
Consommation de courant	Tension	24 V	
	Courant	0,83 A	
Degré de protection	IP66		
Plage de tension d'alimentation	Type de tension	DC	
	Tension, min.	18 V	
	Tension, max.	36 V	
Système d'exploitation	Linux + Browser (HTML5)		

### Données système

Interface	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (hôte), 1 x série RS-232/RS-485/ RS-422	Interfaces arrière	2 x USB 2.0 (hôte), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x série RS-232/RS-485/RS-422
Memory (RAM)	1 GB	Mémoire (Flash)	8 GB
Processeur	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite	Système d'exploitation	Linux + Browser (HTML5)

### Équipement

Affichage du matériel	Verre	Angle (horizontal)	Gauche : 85° / Droite : 85°
Angle (vertical)	Haut : 80° / Bas : 80°	Brillance	400 cd/m <sup>2</sup>
Nombre de couleurs affichables	16 M	Résolution	1366 x 768
Structure du matériau	Métal	Taille	15.6"
Écran tactile	MultiTouch, capacitive		

**Fiche de données**

**UV66-ADV-15-CAP-W**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques**

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E141197

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Notification de modification produit	<a href="#">Release notes</a>
Logiciel	<a href="#">Firmware – Current firmware</a> <a href="#">Firmware – Archived firmware</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">QGUI UV66 HMI (ADVANCED and BASIC)</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold


Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com


## Dessins

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	255

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

