

## RFF-FIMT 605X 54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les ventilateurs à filtre associent un refroidissement d'armoire sûr et rentable grâce à leur faible consommation énergétique et au flux d'air optimisé. Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants.

### Informations générales de commande

Version	Textile filtrant, IP54, blanc
Référence	<a href="#">2557750000</a>
Type	RFF-FIMT 605X 54
GTIN (EAN)	4050118568394
Qté.	20 pièce(s)

**RFF-FIMT 605X 54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	70 mm	Hauteur (pouces)	2,756 inch
Largeur	290 mm	Largeur (pouces)	11,417 inch
Poids net	17,35 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation -15...55 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

**Caractéristiques générales**

Classe de filtre	G 4	Classe de protection (UL)	Type 12
Couleur	blanc	Type de montage	Vissé
plage de température d'utilisation	-15...55 °C		

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">Operating instructions</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>