

RFF-FIMT 607/610 54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Les ventilateurs à filtre associent un refroidissement d'armoire sûr et rentable grâce à leur faible consommation énergétique et au flux d'air optimisé. Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants.

Informations générales de commande

Version	Textile filtrant, IP54, blanc
Référence	2557790000
Type	RFF-FIMT 607/610 54
GTIN (EAN)	4050118568431
Qté.	20 pièce(s)

RFF-FIMT 607/610 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	95 mm	Hauteur (pouces)	3,74 inch
Largeur	290 mm	Largeur (pouces)	11,417 inch
Poids net	19,2 g		

Températures

plage de température d'utilisation -15...55 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

Caractéristiques générales

Avec filtre	Oui	Classe de filtre	G 4
Classe de protection (UL)	Type 12	Couleur	blanc
Type de montage	monté	plage de température d'utilisation	-15...55 °C

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur	Operating instructions
Catalogue	Catalogues in PDF-format