

FH-TCO 400W 230V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La formation de condensation est un des plus grands dangers en ce qui concerne les armoires électriques. Avec nos radiateurs d'armoire, la prévention de formation de la condensation est garantie.

Informations générales de commande

Version	Ventilateur de panneau chauffant, IP20, argent
Référence	2558000000
Type	FH-TCO 400W 230V
GTIN (EAN)	4050118568646
Qté.	1 pièce(s)

FH-TCO 400W 230V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	104 mm	Profondeur (pouces)	4,094 inch
Hauteur	226,5 mm	Hauteur (pouces)	8,917 inch
Largeur	85 mm	Largeur (pouces)	3,346 inch
Poids net	1 200 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...70 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ECLASS 9.1	27-18-07-10
ECLASS 10.0	27-18-07-10	ECLASS 11.0	27-18-07-10
ECLASS 12.0	27-18-07-10		

Caractéristiques générales

Avec thermostat d'ambiance	Non	Courant à la mise sous tension	max. 1,8 A
Degré de protection	IP20	Diffusion de chaleur continue à 10°C	400 W
Tension de fonctionnement	230 V AC	Type de montage	Rail profilé
Type de raccordement	Contact à ressort	plage de température d'utilisation	-40...70 °C

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E497839

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format