

FH-TH 1000W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



La formation de condensation est un des plus grands dangers en ce qui concerne les armoires électriques. Avec nos radiateurs d'armoire, la prévention de formation de la condensation est garantie.

Informations générales de commande

Version	Ventilateur de panneau chauffant, IP20, noir
Référence	2558 150000
Type	FH-TH 1000W 230V BK
GTIN (EAN)	4050 118568806
Qté.	1 pièce(s)

FH-TH 1000W 230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	139 mm	Profondeur (pouces)	5,472 inch
Hauteur	142 mm	Hauteur (pouces)	5,591 inch
Largeur	88 mm	Largeur (pouces)	3,465 inch
Poids net	783 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...70 °C
------------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ECLASS 9.1	27-18-07-10
ECLASS 10.0	27-18-07-10	ECLASS 11.0	27-18-07-10
ECLASS 12.0	27-18-07-10		

Caractéristiques générales

Avec thermostat d'ambiance	Oui	Courant à la mise sous tension	max. 25 A
Degré de protection	IP20	Diffusion de chaleur continue à 10°C	1 000 W
Plage de réglage des températures, max. 40 °C		Plage de réglage des températures, min	-20 °C
Tension de fonctionnement	230 V AC	Type de montage	Rail profilé, Montage par vis
Type de raccordement	Contact à ressort	plage de température d'utilisation	-40...70 °C

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E497839

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity EU Declaration of Conformity
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Operating instructions
Catalogue	Catalogues in PDF-format